



FP32QS

Armoire Univers IP44 classe II h 500 l 550mm p 205mm

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	QuickSet
Courant assigné nominal	250 A
Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	500 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	couvercle
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-