



FP73QS

**Armoire Univers IP44 classe II h 1100mm l 800mm p 205mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|  |          |
|--|----------|
| Hauteur                                    | 1 100 mm |
| Largeur                                    | 800 mm   |
| Profondeur                                 | 205 mm   |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm     |

**Sécurité**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Indice de protection IP                           | IP44                               |
| Classe de protection                              | Classe II                          |
| Type de verrouillage                              | Fermeture à 3-points, Sans serrure |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09                               |

**Equipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |
| Nombre rangées                           | 7 |

**Installation, montage**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage                     | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

**Matière**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Blanc pur     |
| Code RAL              | 9010          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

**Couvercle, porte**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 2   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|