



FP73QS

**Armoire Univers IP44 classe II h 1100mm l 800mm p 205mm**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	QuickSet
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Nombre de modules	252
Approprié pour parafoudre	Non
Courant assigné nominal	250 A
Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	1100 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Type de fermeture de la porte	Fermeture par crémone à 3 points
Cadenassable	Non
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	couvercle
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d`acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
convient au montage au sol	Non
Avec couverture	Non
Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Commutateur marche/arrêt	Non

Sous réserve de modifications techniques

Accessoriale	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-