



FT32S

armoire murale,univers,IP54,CLII,500x550x275mm,72 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé, Verrou 1/4 de tour
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre rangées	3

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------