



FT33S

**armoire murale,univers,IP54,CLII,500x800x275mm,108 PLE**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

**Equipement**

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Nombre rangées	3

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------