



FT34S

armoire murale, univers, IP54, CLII, 500x1050x275mm, 144 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre de rangées	3

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------