



FT52S

armoire murale,univers,IP54,CLII,800x550x275mm,120 PLE

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre rangées	5

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------