



FT72S

armoires murales, universelles, IP54, CLII, 1100x550x275mm, 168 PLE

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|  |          |
|--|----------|
| Hauteur                                    | 1 100 mm |
| Largeur                                    | 550 mm   |
| Profondeur                                 | 275 mm   |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm     |

##### Sécurité

|   |                    |
|---|--------------------|
| Indice de protection IP                           | IP54               |
| Classe de protection                              | Classe II          |
| Type de verrouillage                              | Verrou 1/4 de tour |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10               |

##### Équipement

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travées de large               | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Nombre rangées                           | 7 |

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Couleur               | Gris clair    |
| Code RAL              | 7035          |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière               | Acier         |

##### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|