



FT74S

armoire murale,univers,IP54,CLII,1100x1050x275mm,336 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 100 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	7

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------