



FT93H

armoires murales, universelles, IP54, CLII, 1400x800x350mm, 324 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|----------|
| Hauteur | 1 400 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 350 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm |

Sécurité

| | |
|---|------------------------------|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Serrure à triangle male 7 mm |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travées de large | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |
| Nombre rangées | 9 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Montage | Encastré, En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matériau

| | |
|----------|------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Matériau | Acier |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|