



FT93H

armoïre murale,univers,IP54,CLII,1400x800x350mm,324 PLE

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1 400 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Nombre rangées	9

#### Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Acier

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------