



FT94H

armoire murale, univers, IP54, CLII, 1400x1050x350mm, 432 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 400 mm
Largeur	1 050 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre de rangées	9

Installation, montage

Montage sur	Encastré, En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matériau	Acier

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------