



FU32AN

Coffret, NewVegaD, 687x550x182mm, encastré 3 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Montage	Encastré
---------	----------

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	3
-----------------	---

Nombre rangées	3
----------------	---

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Avec fermeture	Non
----------------	-----

Borne à conducteur neutre	Non
---------------------------	-----

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	687 mm
---------	--------

Largeur	600 mm
---------	--------

Profondeur	182 mm
------------	--------

Largeur de montage	550 mm
--------------------	--------

Profondeur de montage	110 mm
-----------------------	--------

Largeur en unités de division	24
-------------------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Métal, Plastique
---------	------------------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

