



FU62AN



**Coffret, NewVegaD, 1137x550x182mm, encastré 6 rangées, dont 2 à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Équipement**

Nombre de rails 4

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 144

**Dimensions**

Hauteur 1 137 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 182 mm

Largeur de montage 550 mm

Profondeur de montage 110 mm

Largeur en unités de division 24

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matière**

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP30

