



Coffret, NewVegaD, 1137x550x182mm, encastré 6 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 4

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 144

Dimensions

Hauteur 1 137 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 182 mm

Largeur de montage 550 mm

Profondeur de montage 110 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Indice de protection IP IP30

FU62AN



