

IP30



FU62AN

Coffret, NewVegaD, 1137x550x182mm, encastré 6 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	4
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré
Courant électrique	
Courant assigné nominal	160 A
Equipement	
Nombre de rails	4
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non
Capacité	
Nombre de modules	144
Dimensions	
Hauteur	1 137 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	182 mm
Largeur de montage	550 mm
Profondeur de montage	110 mm
Largeur en modules	24
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Matière	
Matériau	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II

Classe de protection (IP)

	Type de verrouillage	Sans serrure	
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification			
Toute	5 .55 abilitato bolic bajettes a circar da modification		