



FU72AN



Coffret, NewVegaD, 1287x550x182mm, encastré 7 rangées, dont 2 à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Equipement

Nombre de rails

5

Nombre de rangées

7

Nombre de travée de large

2

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Non

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

168

Dimensions

Hauteur

1 287 mm

Largeur

600 mm

Profondeur

182 mm

Largeur de montage

550 mm

Profondeur de montage

110 mm

Largeur en modules

24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Sécurité

Classe de protection

Classe II

Classe de protection (IP)

IP30

