



FV32A



Coffret saillie, VegaD IP55, 650x550x275mm, 24 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Equipement

Nombre de rails

1

Nombre de rangées

3

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Oui

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

24

Dimensions

Hauteur

650 mm

Largeur

550 mm

Profondeur

275 mm

Largeur en modules

24

Couvercle, porte

Nombre de portes

1

Type de poignée

Poignée escamotable

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Sécurité

Classe de protection

Classe II

Résistance aux chocs IK

IK10

Classe de protection (IP)

IP55

