



FV52A

Coffret saillie, VegaD IP55, 950x550x275mm, 72 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	en saillie
Avec pole de Neutre coupé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Interrupteur principal de protection	Non
Nombre de modules	72
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Compatible avec Multimedia	Non
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Courant assigné nominal	160 A
Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	218 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Protection fractionnée de la charge	Non
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable
Cadenassable	Non
Type de couvercle	fermé (plein)
Verrouillage de la porte	par outil spécial
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	Plastique + metal
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non

Nombre d'entrée de câbles	4
Avec couverture	Oui
Nombre rangées	5
Avec le compteur d'énergie	Non
Nombre de clés	1
Nombre de rails	3
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoriable	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Extension possible	Oui
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	>IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Sans halogène	Non