



FV62A



Coffret saillie, VegaD IP55, 1100x550x275mm, 96 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Equipement

Nombre de rails

4

Nombre de rangées

6

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Oui

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

96

Dimensions

Hauteur

1 100 mm

Largeur

550 mm

Profondeur

275 mm

Largeur en modules

24

Couvercle, porte

Nombre de portes

1

Type de poignée

Poignée escamotable

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Sécurité

Classe de protection

Classe II

Résistance aux chocs IK

IK10

Classe de protection (IP)

IP55

