



Coffret saillie, VegaD IP55, 1100x550x275mm, 96 modules + 2 rangées à compléter

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 4

Nombre rangées 6

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Plaque de montage incluse Non

Capacité

Nombre de modules 96

Dimensions

Hauteur 1 100 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 275 mm

Largeur en unités de division 24

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Type de poignée Poignée escamotable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Matière Métal, Plastique

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK10

FV62A



