



FV72A



**Coffret saillie, VegaD IP55, 1250x550x275mm, 120 modules + 2 rangées à compléter**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	5
Nombre de rangées	7
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Capacité**

Nombre de modules	120
-------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	1 250 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Largeur en modules	24

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matière**

Matiériaux	Métal, Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour, Par outil spécial

