



FWK3500600VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 1500mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	I90
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	100 mm
Longueur	1 500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	59 mm
Section intérieure/utile	2 950 - 2 950 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

Matière

Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

Équipement

Matière de la gaine	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non