



Goulotte zinguée résistante au feu L. 1500mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	190
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	100 mm
---------	--------

Longueur	1 500 mm
----------	----------

Hauteur intérieure	50 mm
--------------------	-------

Largeur intérieur	59 mm
-------------------	-------

Section intérieure/utile	2 950 - 2 950 mm ²
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

Matière

Matière	Plâtre, Acier
---------	---------------

Traitement de surface	Galvanisé
-----------------------	-----------

Couleur	Zingué
---------	--------

Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Nombre d'agrafes par mètre	0
----------------------------	---

Peut être cloisonné	Oui
---------------------	-----

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

FWK3500600VERZ

