



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 1500mm

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

Classe de résistance au feu	190
-----------------------------	-----

#### Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	88 mm
---------	-------

Largeur	250 mm
---------	--------

Longueur	1 500 mm
----------	----------

Hauteur intérieure	50 mm
--------------------	-------

Largeur intérieur	209 mm
-------------------	--------

Section intérieure/utile	10 450 - 10 450 mm <sup>2</sup>
--------------------------	---------------------------------

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43
---	----

#### Matière

Matière	Plâtre, Acier
---------	---------------

Traitement de surface	Galvanisé
-----------------------	-----------

Couleur	Zingué
---------	--------

#### Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Nombre d'agrafes par mètre	0
----------------------------	---

Peut être cloisonné	Oui
---------------------	-----

Nombre de cloisons clipsables	0
-------------------------------	---

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

FWK3502100VERZ

