



FWK3991600VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 1000mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	190
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	4
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	200 mm
Longueur	1 000 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieur	159 mm
Section intérieure/utile	16 218 - 16 218 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	65
---	----

Matière

Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

Équipement

Matériaux en plaque	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non