



FWK9501100VERZ



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

Classe de résistance au feu	E30, E60
-----------------------------	----------

#### Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	200 mm
Longueur	750 mm
Hauteur intérieure	49 mm
Largeur intérieur	104 mm
Section intérieure/utile	5 096 - 5 096 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

#### Matière

Matière	Plâtre, Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

#### Équipement

Matière de la gaine	Acier
Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non