



## Goulotte zinguée résistante au feu L. 750mm

### Caractéristiques techniques

#### Sécurité

Classe de résistance au feu E30, E60

#### Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu 3

#### Installation, montage

Perforation de socle Oui

#### Dimensions

Hauteur 142 mm

Largeur 300 mm

Longueur 750 mm

Hauteur intérieure 49 mm

Largeur intérieur 204 mm

Section intérieure/utile 9 996 - 9 996 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 43

#### Matière

Matière Plâtre, Acier

Traitement de surface Galvanisé

Couleur Zingué

#### Équipement

Matière de la gaine Acier

Nombre d'agrafes par mètre 0

Peut être cloisonné Oui

Nombre de cloisons clipsables 0

Avec film de protection Non

FWK9502100VERZ

