




FWK9991600VERZ



Goulotte zinguée résistante au feu L. 500mm

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu E30, E90

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu 3

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Dimensions

Hauteur 196 mm

Largeur 250 mm

Longueur 500 mm

Hauteur intérieure 103 mm

Largeur intérieur 154 mm

Section intérieure/utile 15 862 - 15 862 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 65

Matière

Matière Plâtre, Acier

Traitement de surface Galvanisé

Couleur Zingué

Équipement

Matière de la gaine Acier

Nombre d'agrafes par mètre 0

Peut être cloisonné Oui

Nombre de cloisons clipsables 0

Avec film de protection Non