



FZ164N

**Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1 069 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de portes	2
Type de porte	Porte partielle
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

##### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

##### Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

##### Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre rangées	7

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone