



Socle goul.d'install. Alu 50050,anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	2 500 - 2 500 mm ²

GBA500501ALU



Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

Compatibilité

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui