


GBA500851ALU



Socle goul. install. Alu 50085,anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	4 000 - 4 000 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

Compatibilité

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Equipement

Eclisse incluse	Non
-----------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui