


GBA5013119016



Socle goul install Alu 50131 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	6 500 - 6 500 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui