



Socle goul install Alu 50131,anodisé.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	6 500 - 6 500 mm ²

GBA501311ALU



Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui