



GBD5005009011



**Goul. Installat. GBD 50050, noire**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	54 mm
Largeur	54 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	2 500 - 2 500 mm <sup>2</sup>

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	4
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Noir
Code RAL	9011

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

**Équipement**

Eclisse incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui