




GBD5008509010



**Goul. Installat. GBD 50085, Blanc Paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	4 500 - 4 500 mm <sup>2</sup>

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui