




GBD5008509016



## Goul. Installat. GBD 50085 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	4 500 - 4 500 mm <sup>2</sup>

#### Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0,00 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0,00 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	47 x 45 mm
----------------------------------	------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

#### Équipement

Eclisse incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui