



GBD5013109010



Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Format appareillages compatibles	Clipsage direct 45mm
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur de goulotte	54 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	134 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	15 / 37
Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
Section intérieure / utile	5330 mm ²
Nombre de compartiments	2 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	0
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Température ambiante	-5...65 °C