



GBD5013109011



Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 noire

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 54 mm |
| Largeur | 134 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure / utile | 5 330 - 5 330 mm ² |

Couvercle, porte

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles montables | 2 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2 | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 15 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 37 |

Compatibilité

| | |
|---|--------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Direct 45 mm |
|---|--------------|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|------------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Noir |
| Code RAL | 9011 |

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Ecclisses en références séparées |
|-----------------------------------|----------------------------------|

Equipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Agrafe incluse | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |