



GBD5013109016



Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Clipsage direct 45mm

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 54 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 134 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 15 / 37

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 45 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5330 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 2 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène Non

Température

Température ambiante -5...65 °C