



## Goulotte GBD 50160 blanc paloma

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	175 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	7 960 - 7 960 mm <sup>2</sup>

GBD5016009010



#### Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de la partie supérieure 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	22
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	49

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Direct 45 mm
----------------------------------	--------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui