



GBD5019009016



## Goulotte GBD 50x190 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Hauteur                  | 54 mm                         |
| Largeur                  | 207 mm                        |
| Longueur                 | 2 000 mm                      |
| Section intérieure/utile | 8 150 - 8 150 mm <sup>2</sup> |

#### Couvercle, porte

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 3     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 45 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 45 mm |

#### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 21 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 58 |

#### Compatibilité

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Format appareillages compatibles | Direct 45 mm |
|----------------------------------|--------------|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Couleur               | Pure                    |
| Code RAL              | 9016                    |

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP                           | IP40 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses          | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |