



GE326EN



Bac encastrement profondeur 180mm, 2T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	cloison creuse
Avec pole de Neutre coupé	Non
Avec guide-câble	Non
Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non
Interrupteur principal de protection	Non
Nombre de modules	0
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Compatible avec Multimedia	Non
Accessoire	Non
Pièce détachée	Non
Profondeur de montage	160 mm
Profondeur produit installé	180 mm
Profondeur interne	180 mm
Hauteur produit installé	530 mm
Largeur produit installé	540 mm
Largeur dans les unités de division	13
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Protection fractionnée de la charge	Non
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Cadenassable	Non
Type de couvercle	Avec découpe
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Couleur	RAL 9010
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Nombre d'entrée de câbles	1
Avec couverture	Non
Nombre rangées	3

Nombre de travée de large	2
Avec le compteur d'énergie	Non
Commutateur marche/arrêt	Non
Accessoiable	Non
Avec transformateur pour sonnerie	Non
Extension possible	Non
Borne de mise à la terre	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Porte pour transmission du signal	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non