



GF626E

Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 865 mm |
| Largeur | 608 mm |
| Profondeur | 13 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Porte intérieure |
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Laqué |

Architecture

| | |
|----------------------|----------------|
| Position de la porte | Gauche, Droite |
|----------------------|----------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP30 |
|---------------------------|------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|