



GP104T

**Porte transparente pour GD104.**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	180 mm
Largeur	110 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

**Matière**

Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet