



GP111P

Porte opaque pour bloc de commande

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	86 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
Type de verrouillage	Loquet