



## Porte opaque pour bloc de commande

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	86 mm

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

#### Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
Type de verrouillage	Loquet

GP111P