



GP111T

### Porte transparente pour bloc de commande

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	86 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	1

##### Matière

Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
Type de verrouillage	Loquet