



GP112PN

### Porte opaque pour panneau de contrôle GA01N

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 225 mm |
| Largeur    | 250 mm |
| Profondeur | 30 mm  |

##### Couvercle, porte

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non         |
| Type de porte                  | Porte butée |
| Nombre de serrure de la porte  | 0           |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Code RAL              | 9010       |
| Couleur               | Blanc pur  |
| Matière               | Plastique  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Architecture

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Position de la porte | Gauche, Droite |
|----------------------|----------------|

##### Sécurité

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP40         |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |