



Porte transparente pour panneau de contrôle

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	250 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	87 mm

GP112T

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Matériau	Plastique
Traitement	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
Type de verrouillage	Sans serrure